

Aderbelegung der vorkonfektionierten Kabel für den Messumformer Typ PCM

Artikelnummer	Aderfarbe	Funktion	Pin – Belegung am Stecker
PC40 ZVER AE (PCM 4 → Analogeingang)	Grau	0/4 – 20 mA	3
	Braun	AGND	2
PC40 ZVER AA (PCM 4 → Analogausgang)	Rosa	0 – 10 V	4
	Braun	GND	5
PC40 ZVER DE (PCM 4 → Digitaleingang)	Weiß	DE aktiv 3,3 V	6
	Braun	GND	5
PC40 ZVER RA (PCM 4 → Relaisausgang)	Grün	Fußkontakt (COM)	8
	Braun	Öffner (NC)	7
	Grau	Schließer (NO)	1
PC40 ZVER MU (PCM 4 → alle Ein- und Ausgänge)	Lila	0/4 – 20 mA	3
	Schwarz	AGND	2
	Blau	GND	5
	Rot	0 – 10 V	4
	Weiß	DE aktiv 3,3 V	6
	Braun	Öffner (NC)	7
	Grün	Fußkontakt (COM)	8
	Grau	Schließer (NO)	1
	Gelb	Schirm	9
ZUB0KABNMCxxS0 (PCM 4 / PCM Pro → NMC)	Braun	16 V (+)	3
	Weiß	4 – 20 mA (-)	4
ZUB0KABNMCxxM1 (PCM 3 Höhe 1 → NMC)	Grün	24 V (+)	8
	Weiß	4 – 20 mA (-)	1
ZUB0KABNMCxxM2 (PCM 3 Höhe 2 → NMC)	Grau	24 V (+)	8
	Weiß	4 – 20 mA (-)	3
ZUB0KABNMCxx00 (Kabel mit 2 offenen Enden)	Braun		
	Weiß		
PC40ZVERPS1A (für externe Versorgungs- spannung)	Braun	11,5 – 30 V (+)	
	Blau	GND	